

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.046 Nosilec za kable

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-1/](http://rittal.com/si-1/))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.046 - Nosilec za kable za VX IT

Za napeljavo kablov v obliki črke U.

## Features

Št. Modela	DK 5302.046
Zasnova	za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
Opis izdelka	Za strukturirano napeljavo kablov na 19" montažni ravnini v korakih po 1U.
Prednosti	Enostavna namestitev brez orodja z neposredno montažo na 482,6 mm (19") montažni kotnik
Material	Plastika po UL 94-V0 Plastika PA6, brez halogenov
Barva	RAL 9005
Možnosti namestitve	Namestitev je možna tako spredaj kot tudi ob straneh montažnih kotnikov spredaj in zadaj
Opomba	Podprto je napeljevanje kablov skupaj s prezračevalnimi pregradnimi ploščami
Mere	Širina: 25 mm Dolžina: 261 mm
Enote	6 U
Paketi	14 pc(s).
Neto teža	1,652 kg
Bruto teža	1,677 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Opis izdelka	Cable finger, 6 U, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, for structured cable routing on the 19" mounting level in 1 U increments. Plastic in accordance with UL 94-V0