

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.106

482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.106 - 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni za VX IT

Primerno za postavitve 482,6 mm (19") montažne ravni ali za delno 482,6 mm (19") montažo. Kotna zasnova v obliki črke L omogoča neposredno namestitve vseh običajnih kompletov za namestitve strežniških sistemov, ki se pritrdijo neposredno na 19" sistemske luknje.

Features

Št. Modela	VX 5302.106
Zasnova	za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT
Opis izdelka	Primerno za izdelavo 1/4" montažne ravni ohišja ali za delne 1/4" montaže. L oblika omogoča neposredno montažo vseh običajnih kompletov strežniških sistemov, ki so pritrjeni neposredno na montažne luknje 19" sistema.
Prednosti	Integralno, dvosmerno U označevanje Integrirane sistemske luknje v obliki črke U na sprednji in stranski strani omogočajo specifično montažo kabljskih napeljav za strukturirano ožičenje v obliki črke U
Tehnični podatki	Stranski izrezi, okrogli in kvadratni, na višinskem U vzorcu Izenačevanje potencialov znotraj montažne ravni in z namestitvenim okvirjem se doseže z montažnimi komponentami. 482,6 mm (19") montažna luknja, vključno s sredinskim pritrdilnim elementom v skladu s standardom EIA 310 E
Aplikacije	Za montažo 482,6 mm (19") montažne ravni znotraj VX IT sistema ohišij
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava	Temeljni premaz
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Montažni položaj	front
Možnosti namestitve	Alternativne širine vgradnje od 21" do 24", odvisno od izbrane različice montaže in mer ohišja

Features

Navodila za sestavljanje	Za pritrditev v kombinaciji s prečnim nosilcem, globinskimi oporami ali montažnim nosilcem Uporaba različnih možnosti montaže je odvisna od ustreznih mer ohišja
Primerno za	Višina: = 42 U = 2.000 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	7,4 kg
Bruto teža	7,86 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	30,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 42 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005