

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.161 Globinski nosilci

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.161 - Globinski nosilci za 482,6 mm (19") montažne kotnike

Kotne profilne tirnice, tudi za namestitev kompletov strežniških sistemov.

Features

Št. Modela	VX 5302.161
Zasnova	za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
Opis izdelka	Za montažo imperialnih profilnih tirnic.
Prednosti	Posebej visoka nosilnost do 15.000 N Izboljšana stabilnost zaradi izboljšane porazdelitve obremenitve Podprta je simetrična ali asimetrična namestitev Več prostora za napeljavo kablov ali integracijo hladilne enote Liquid Cooling Unit (LCU) pri enostranski, asimetrični (stransko zamaknjeni) namestitvi Idealno za integracijo 482,6 mm (19") montažnih kotnikov za alternativno namestitev s komponentami velikosti 21", 23" ali 24"
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Globinske opore Sestavni deli 4 podporne letve (2 zgoraj, 2 spodaj)
Navodila za sestavljanje	Za pritrditev montažnih kotnikov v ohišjih, ki so globlja od 1000 mm in širša od 600 mm, je potrebna dodatna nosilna tirnica za VX IT
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT, dynamic Širina: > 600 mm Globina: = 1.000 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	10 kg
Bruto teža	10,36 kg

Features

PCF na paket (od zibelke do vrat)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Depth stays to accommodate 482.6 mm (19") mounting angles. For enclosure width > 600 mm, for enclosure depth = 1,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 9005

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------