

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.201

**Prezračevana obroba, 482,6 mm
(19")**

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.201 - Prezračevana obroba, 482,6 mm (19")

Za prezračevanje omaric in ohišij.

Features

Št. Modela	IT 5302.201
Opis izdelka	Za ciljno usmerjen pretok zraka iz sprednjega območja v 19" ravnino.
Prednosti	Površina prezračevanja približno 85 % perforirana
Aplikacije	Ciljno usmerjanje hladnega zraka iz dvignjenega dna od spredaj proti zadnjemu delu za hlajenje ločenih komponent
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Mere namestitve	Installation depth for components: 482,6 mm Širina vgradnje komponent: 19"
Enote	1 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,234 kg
Bruto teža	0,237 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis izdelka	Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005