

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

**Plošča za upravljanje kablov s
krtačnim trakom**

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Plošča za upravljanje kablov s krtačnim trakom 482,6 mm (19")

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.



Features

Št. Modela	DK 5302.202
Opis izdelka	Za priročno in enostavno napeljavo kablov med dvema območjema, ločenima s 482,6 mm (19") montažno ravnino, npr. med sprednjim in zadnjim območjem 482,6 mm (19") montažne ravnine.
Prednosti	Za povečanje prehoda za kabel lahko enostavno združite dve plošči
Aplikacije	Za zaklepanje in sočasno napeljavo kablov v namestitvenih conah po montažnem standardu 1 U, 482,6 mm (19")
Material	Jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov Vlakna krtačnega traku: plastika PA6, brez halogenov Ohišje za pritrditev krtačnega traku: plastika PVC, vsebuje halogen
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Izrez za montažo	Širina:390 mm Višina:30 mm
Mere	Širina: 482,6 mm
Enote	1 U
Paketi	1 pc(s).

Features

Neto teža	0,2 kg
Bruto teža	0,243 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis izdelka	Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005