



DK 5302.204 - Montažna plošča, 482,6 mm (19")

Za hitro integracijo manjših montažnih enot znotraj 482,6 mm (19") ravni, kot so tirnice za izenačevanje potencialov, razdelilne omarice, majhne električne komponente itd.

Features

Št. Modela	DK 5302.204
Opis izdelka	Za hitro integracijo manjših montažnih enot znotraj 482,6 mm (19") ravnine, kot so potencialne zbiralne sponke, razdelilne omarice, majhne električne komponente itd. Enostavno privijanje komponent na integriran sistemski vzorec 25 mm lukenj.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Width mounting surface	450 mm
Mere namestitve	Installation depth for components: 430 mm
Enote	1 U
Višina vgradnje komponent	1 U
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,35 kg
Bruto teža	0,365 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005