

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.420

# Drсна tirnica, 1 U, statična namestitev

State: 17.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.420 - Drsna tirnica, 1 U, statična namestitvev za VX IT, TS IT, TX CableNet

Za namestitvev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.

## Features

Št. Modela	DK 5501.420
Opis izdelka	Stranska perforacija sistema za montažo pribora in za prezračevanje stranskih komponent.
Prednosti	Preprosto namestite v sistemske luknje 482,6 mm (19") montažnih nosilcev po nastavitvi zahtevane razdalje 482,6 mm (19") med nivoji
Aplikacije	Za montažo na sprednjo montažno raven Za podporo težke opreme
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between mounting levels	445 mm
Dolžina	375 mm
Možnosti namestitve	za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne
Navodila za sestavljanje	482,6 mm (19") razdaljo med nivoji v VX IT je treba pred namestitvijo ustrezno prilagoditi
Nosilnost	800 N, statično
Opomba	Učinkovita kontaktna površina 35 mm na stran
Kontaktna površina	Širina: 35 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT TS IT TX CableNet
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1 kg

# Features

Bruto teža	1,12 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Slide rail, 1 U, D: 375 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 445 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings