

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Drсна tirnica, 1 U, nastavljiva globina

State: 13.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Drsna tirnica, 1 U, nastavljiva globina za VX IT, TE, TX CableNet

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.



Features

Št. Modela	DK 5501.480
Prednosti	Montaža brez orodja od spredaj s strani ene osebe za prihranek časa Vse tri pritrdilne luknje v EIA sistemskih luknjah so na voljo za pritrditev opreme z vijaki. Druga možnost je tudi neposredna vijačna pritrditev v TE 8000 na sistemske luknje velikosti 482,6 mm (19")
Aplikacije	Za montažo na sprednjo montažno raven Za podporo težke opreme Za prilagoditev individualnim razdaljam med 482,6 mm (19") nivoji
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT
Nosilnost	1500 N
Opomba	Učinkovita kontaktna površina 25 mm na stran

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: TS IT VX IT TE TX CableNet
Razdalja med nivoji	600 - 900 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	3,2 kg
Bruto teža	3,74 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Slide rail, support surface Width: 25 mm, depth-variable, 150 kg, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 600-900 mm