

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.635

Izvlečna polica za komponente, 2 U

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.635 - Izvlečna polica za komponente, 2 U za en 482,6 mm (19") montažni nivo

Ta komplet vsebuje predsestavljeno različico, vključno s teleskopskimi tirnicami, oblikovanim ročajem, prirobnico in zaklepnimi zatiči.



Features

Št. Modela	DK 5501.635
Opis izdelka	Za enostavno montažo stenskih ali talnih ohišij s sprednje strani z vsaj eno 482,6 mm (19") montažno ravnino. Ta komplet vključuje predsestavljeno različico s teleskopskimi vodili, vgrajenim ročajem, montažnimi prirobnicami in zaklepnimi zatiči.
Prednosti	Enostavna montaža brez orodja Popolnoma raztegljivo Samozaklepanje
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Polica za komponente, predsestavljena Sestavni deli
Load capacity static	250 N
Kontaktna površina	Širina: 430 mm Globina: 300 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3 kg

Features

Bruto teža	3,74 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins