

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.665**

**Polica za komponente, statična  
namestitvev**

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.665 - Polica za komponente, statična namestitvev za VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Za statično namestitvev med dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema.

## Features

Št. Modela	DK 5501.665
Prednosti	Montaža brez orodja s strani ene osebe za prihranek časa
Aplikacije	Spremenljiva globina za prilagoditev individualnim razdaljam med nivoji
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj
Nosilnost	50 kg
Mere	Širina: 484 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT TS IT TE TX CableNet
Razdalja med nivoji	600 - 900 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,47 kg
Bruto teža	6,62 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana

# Features

---

Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Component shelf, WxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, distance between levels: 600-900 mm, depth-variable, RAL 9005

---