

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Polica za komponente, statična namestitvev

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Polica za komponente, statična namestitvev za VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Za statično namestitvev med dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema.



Features

Št. Modela	DK 5501.695
Prednosti	Montaža brez orodja s strani ene osebe za prihranek časa
Aplikacije	Spremenljiva globina za prilagoditev individualnim razdaljam med nivoji
Material	Jeklana pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	482,6 mm (19") L montažni kotniki, spredaj in zadaj 482,6 mm (19") montažni okvirji spredaj in zadaj
Aplikacije	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
Nosilnost	100 kg
Mere	Širina: 484 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT TS IT TE
Razdalja med nivoji	400 - 600 mm

Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	5,427 kg
Bruto teža	5,73 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Component shelf, WxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, distance between levels: 400-600 mm, depth-variable, RAL 9005