

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.835

Zračne pregrade za montažne kotnike TS IT 482,6 mm (19")

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.835 - Zračne pregrade za montažne kotnike TS IT 482,6 mm (19")

Za ločevanje vročih/hladnih con v ohišju z zadrževanjem prehodov ali z uporabo LCP sistema.



Features

Št. Modela	DK 5501.835
Opis izdelka	S krtačnim trakom po celotnem obodu za tesnjenje nameščenih tirnic na zunanji montažni ravnini.
Aplikacije	Za ločevanje vročih/hladnih con znotraj ohišja s predelnimi stenami ali z uporabo LCP sistema.
Material	Jeklena pločevina Polnilna plošča: plastika, UL 94-HB, brez halogenov Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	2 navpični obrobi 2 vodoravni obrobi 4 krtačni trakovi 4 kosi celične PU pene Sestavni deli 6 polnilnih plošč, 1 U
Navodila za sestavljanje	Navpične obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti tako na sprednji kot na zadnji 482,6 mm (19") montažni kotnik za pregrado. Vodoravne obrobe s krtačnim trakom je mogoče namestiti samo na sprednje montažne kotnike 482,6 mm (19").

Features

Primerno za	Širina: 800 mm Višina: 2.200 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8,74 kg
Bruto teža	9,2 kg
Carinska tarifna številka	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Opis izdelka	DK Air baffle plate, WxH: 800x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles