

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.115 Nosilec za kable

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.115 - Nosilec za kable za VX IT

Za napeljavo kablov v obliki črke U.

Features

Št. Modela	DK 5502.115
Zasnova	za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT
Opis izdelka	Za strukturirano napeljavo kablov na 19" montažni ravnini v korakih po 1U.
Prednosti	Enostavna namestitev brez orodja z neposredno montažo na 482,6 mm (19") montažni kotnik
Material	Plastika po UL 94-V0
Barva	RAL 9005
Možnosti namestitve	Namestitev je možna tako spredaj kot tudi ob straneh montažnih kotnikov spredaj in zadaj
Opomba	Podprto je napeljevanje kablov skupaj s prezračevalnimi pregradnimi ploščami
Mere	Širina: 14 mm Dolžina: 261 mm
Enote	6 U
Paketi	14 pc(s).
Neto teža	0,784 kg
Bruto teža	0,937 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Opis izdelka	DK Cable finger for TS-IT, 6 U, RAL 9005