

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.155

Držalo za najlonski trak

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.155 - Držalo za najlonski trak

Za enostavno in hitro pritrditev kabla.



Features

Št. Modela	DK 5502.155
Opis izdelka	Za enostavno in hitro pritrditev kabla.
Prednosti	Montaža brez orodja v systemske luknje z 10,5 x 12,5 mm, s četrtinskim obratom
Aplikacije	Neposredna uporaba na vodoravnem profilu VX okvirja, na nosilnih letvah in montažnih kotnikih VX IT 482,6 mm (19"), notranja namestitvev, na kabelski trasi ali na perforiranih profilih z montažnimi prirobnicami
Material	Plastika
Obseg dobave	10 najlonskih trakov 10 nosilcev
Mere	Dolžina: 400 mm
Paketi	10 pc(s).
Neto teža	0,07 kg
Bruto teža	0,084 kg
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	DK Nylon tape supports, L: 400 mm, RAL 9005