

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.265

**Plošča za upravljanje kablov s
krtačnim trakom**

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.265 - Plošča za upravljanje kablov s krtačnim trakom 482,6 mm (19")

Z izrezom 390 x 40 mm (2 U) ali 390 x 20 mm (1 U) s krtačnim vložkom, možnost namestitve kabljskih objemk.



Features

| | |
|---------------------------|--|
| Št. Modela | DK 5502.265 |
| Opis izdelka | Za priročno in enostavno napeljavo kablov med dvema območjema, ločenima s 482,6 mm (19") montažno ravnino, npr. med sprednjim in zadnjim območjem 482,6 mm (19") montažne ravnine. |
| Aplikacije | Za zaklepanje in sočasno napeljavo kablov v namestitvenih conah po montažnem standardu 1 U, 482,6 mm (19") |
| Material | Jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94-HB |
| Površinska obdelava | lakirano |
| Izrez za montažo | Širina:390 mm Višina:40 mm |
| Mere | Širina: 482,6 mm |
| Enote | 2 U |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,7 kg |
| Bruto teža | 0,703 kg |
| Carinska tarifna številka | 73269098 |

Features

| | |
|--------------|---|
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Opis izdelka | DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm, RAL 9005 |
