


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.350**

**Plošča z uvodnicami, enodelna,  
prezračevana**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.350 - Plošča z uvodnicami, enodelna, prezračevana za TS IT

Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami. Komplet uvodnih plošč se uporablja za skrivanje celotne odprtine v podnožju.



## Features

Št. Modela	DK 5502.350
Opis izdelka	Za popolno, enodelno pokritost odprtega osnovnega sklopa. Popolnoma perforiran, kar omogoča pretok hladnega zraka s talnega dela ali podnožja. To zagotavlja stalen dovod hladnega zraka, zlasti v ohišjih z vgrajenim hlajenjem. Ima zadnji krtačni trak za priročno vstavljanje kablov od spodaj po celotni širini ohišja. Integrirane vodilne tirnice omogočajo enostavno vstavljanje in zamenjavo filtrirne podloge.
Material	Jeklena pločevina Krtačni trak: plastika, UL 94-HB Filtrirna podloga: penasta plastika
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Plošča z uvodnicami, enodelna, prezračevana, z vhodom za kable na zadnji strani Filtrirna podloga Sestavni deli
Primerno za	Vrsta ohišja: TS IT TX CableNet Širina: 800 mm Globina: 1.000 mm

# Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	5,84 kg
Bruto teža	7,46 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Gland plate, one-piece, vented, with cable entry at the rear, incl. filter mat, for TS IT, CableNet, WxD: 800x1000 mm