

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.120

Omrežno/strežniško ohišje TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.120 - Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.



Features

Št. Modela	DK 5514.120
Material	Jeklena pločevina Aluminij Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja montaža: temeljni premaz Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in plošče ohišja: RAL 7035 Notranja namestitvev: RAL 9005

Features

Obseg dobave	<p>Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo</p> <p>Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji</p> <p>Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E</p> <p>Dva 482,6 mm (19") montažna dela spredaj in zadaj, spremenljivo nameščena na nosilnih letvah s sponkami za hitro odpiranje</p> <p>Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.</p> <p>Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)</p> <p>12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)</p> <p>50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)</p> <p>IPPC paleta</p> <p>Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja</p> <p>Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji</p>
Mere	<p>Širina: 800 mm</p> <p>Višina: 2.200 mm</p> <p>Globina: 1.000 mm</p>
Enote	47 U
Enote	47 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	87 mm / 165 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	745 mm
Design doors	zaprto
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	Montažni kotniki, 482,6 mm (19")
Nosilnost	15.000 N
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	114,2 kg

Features

Bruto teža	120,2 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity
