


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.131

Omrežno/strežniško ohišje TS IT

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.131 - Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, IP 55, s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants and with a protection category of up to IP 55.

Features

Št. Modela	DK 5528.131
Material	Jeklena pločevina Aluminij Steklena aluminijasta vrata s 3 mm enoslojnim varnostnim steklom
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja montaža: temeljni premaz Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in plošče ohišja: RAL 7035 Notranja namestitvev: RAL 9005
Obseg dobave	Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, 180° tečaji Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E Strešna plošča, enodelna, zaprta Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino Komplet tesnil in tesnil za plošče z uvodnicami (priloženo) Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo) 12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo) 50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo) IPPC paleta

Features

Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.800 mm Globina: 800 mm
Enote	38 U
Enote	38 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	84 mm / 168 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	545 mm
Design doors	Zatesnjeno, IP 55
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	Montažni okvir, 482,6 mm (19")
Nosilnost	15.000 N
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije. Za ohišja z višino in globino 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm so na voljo ustrezne stranske plošče, ki so ob dobavi nameščene na ohišju.
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	96,9 kg
Bruto teža	102 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, IP 55

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity
