

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6052.500 Modul kabelske uvodnice

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6052.500 - Modul kabelske uvodnice za priključek nosilne roke Ø 130 mm

Uporaba montažnega izreza za priklop okrogle nosilne roke Ø 130 mm na stensko nameščena ohišja za zatesnjen kabelski vhod. Možnost naknadne vgradnje z že vstavljenimi kabli.

Opremljeno s T glavami za vpenjanje kablov. Posebej primerno za kable z enakimi prerezi.



Features

Št. Modela	CP 6052.500
Opis izdelka	Uporaba montažnega izreza za priključek okrogle nosilne roke s premerom 130 mm na stenskih ohišjih za zatesnjen vhod kablov. Možnost naknadne vgradnje z obstoječimi kabli. Opremljeno s T glavami za zadrževanje kablov. Posebej primerno za kable z enakim prečnim prerezom.
Prednosti	Možnost naknadne vgradnje, ko so kabli že nameščeni. Posebej primerno za kable z enakim prečnim prerezom s T glavami za vpenjanje kablov
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 with correct installation and cable entry
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,32 kg
Bruto teža	0,341 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000879
ECLASS 8.0	27069216
Opis izdelka	CP Cable gland module, for support arm connection Ø 130 mm