



CP 6147.000 - Nosilec podnožja

Nosilci za pritrditev elementov od spodaj na lite noge ohišja z M12 vijaki z ugreznjeno glavo.

Features

Št. Modela	CP 6147.000
Opis izdelka	Nosilci za pritrditev na spodnjo stran tlačno litih nog z ugreznjenimi vijaki M12. Opcijsko z izbočenim delom spredaj, znotraj ali ob straneh, z luknjo s premerom 11 mm za pritrditev na podstavek.
Material	Jeklo
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Vijaki z ugreznjeno glavo Posidrive M12.
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,452 kg
Bruto teža	0,65 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Opis izdelka	CP Base mounting bracket for cast feet