

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

Priključna konzola VESA 75/100

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Priključna konzola VESA 75/100

Za zadnji priklop ploščatih nadzornih plošč, standardnih TFT zaslonov in industrijskih računalnikov s priključkom VESA 75/100. Priklop na sisteme nosilnih rok Rittal CP 40 in CP 60 ter CP 120 z uporabo adapterja s priključka nosilne roke Ø 130 mm na pravokotni priključek 120 x 65 mm.



Features

| | |
|--------------|--|
| Št. Modela | CP 6206.480 |
| Zasnova | Priklop na sisteme nosilnih rok Rittal |
| Opis izdelka | Za zadnji priklop ploščatih nadzornih plošč, standardnih TFT zaslonov in industrijskih računalnikov s priključkom VESA 75/100. |
| Prednosti | Hitra in enostavna montaža s strani ene osebe z uporabo strojno obdelanih ključavnic Več prostora za montažo in servisiranje Možnost napeljave kablov do naprav zunaj in pod konzolo Snemljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov in dostop do notranjih priključkov naprav Vgrajene naprave za vpenjanje kablov Pokrov in pritrdilni vijaki |
| Material | Tlačno liti cink |
| Barva | Priključna konzola: RAL 7035 Pokrov: RAL 7024 |
| Obseg dobave | Tesnila in montažni deli Kabelske vezice za vpenjanje kablov |
| Rifid y/n | Yes |
| Opomba | Glede na uporabo je potreben nastavek, spnka ali adapter |

Features

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nosilnost | 800 N |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 2,5 kg |
| Bruto teža | 2,775 kg |
| Carinska tarifna številka | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |
| Opis izdelka | CP Connection console VESA 75/100 |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------------|
| Explanations | Manufacturer's declaration |
|--------------|----------------------------|