

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6206.740 Stenski tečaj CP 60

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.740 - Stenski tečaj CP 60 Vodoravni izhod

Za vrtljivo montažo nosilne roke na navpične površine. Snemljiv pokrov za enostaven vhod kablov.

## Features

Št. Modela	CP 6206.740
Opis izdelka	Za vrtljivo pritrnitev sistema nosilnih rok na navpične površine. Odstranljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov.
Material	Stenski tečaj: lito aluminijasto Pokrov: plastika
Barva	Stenski tečaj: RAL 7035 Pokrov: RAL 7024
Obseg dobave	Tesnila Vijaki za omejevanje območja vrtenja Nastavitveni vijaki Samorezni vijaki za pritrnitev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje	Yes
Rotation angle/swivel area	približno 330°. Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,8 kg
Bruto teža	3,88 kg
Carinska tarifna številka	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis izdelka	CP Wall-mounted hinge CP 60, outlet horizontal

## Approvals

# Approvals

---

Explanations

Manufacturer's declaration