

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Podporni del, nastavljiv po višini

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - Podporni del, nastavljiv po višini za sisteme nosilnih rok

Nov, po višini nastavljivi nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 na strani stene in na sistem nosilnih rok CP 60 na strani ohišja, brez dodatnih prilagoditev.



Features

Št. Modela	CP 6212.060
Opis izdelka	Novi, po višini nastavljivi nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti na steno neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 brez nadaljnega prilagajanja, na stranski del ohišja pa na sistem nosilnih rok CP 60 ali CP 120, odvisno od modela.
Prednosti	<ul style="list-style-type: none">Nosilna roka za varno pritrditev v katerem koli položajuDodatna pritrditev z vpenjalno ročico, če je potrebnoNatančna nastavitve viseče obremenitve z nastavitvenim vijakom na sprednji strani nosilnega profilaDostop do nastavitvenega vijaka je mogoč brez razstavljanja komponentVelika kabelska polica in napeljava kablov na vrtljivih mestih za varnostOdstranljiva stranska plošča za enostaven dostop do kabelske uvodniceKot nagiba nameščenega ohišja je enak v vseh višinskih položajihKabli s priključki, kot sta DVI, VGA, se enostavno vstavijoŠirok razpon teže od 4 do 60 kg s tremi sistemi. (Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.)

Features

Tehnični podatki	Kabelska polica: 36 x 11 mm (Š x V), maks. priključna uvodnica: 41 x 17 mm (Š x V) Vrhunska ergonomska oblika, zahvaljujoč območju nastavitve 600 mm (± 300 mm)
Aplikacije	Za visoke in nizke uporabnike Za sedeče in stoječe delo
Material	Spojni deli: lito aluminijasto Meh: plastika
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	741 mm
Connection options enclosure	CP60
Connection options wall / machine	CP 120
Opomba	Pri kombinaciji z višinsko nastavljivim nosilnim profilom upoštevajte: pri uporabi vmesnega tečaja je treba višinsko nastavljiv nosilni profil vedno uporabljati v vodoravnem položaju, ki je najbližje ohišju krmilnika.
Mere	Dolžina: 741 mm
Nosilnost	4 kg...30 kg
Opomba za model št.	Največji presek za vhod kablov 41 x 17 mm Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	10,8 kg
Bruto teža	11,8 kg
Carinska tarifna številka	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis izdelka	CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg