

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.065

## Podporni del, nastavljiv po višini

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.065 - Podporni del, nastavljiv po višini za sisteme nosilnih rok

Nov, po višini nastavljivi nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 na strani stene in na sistem nosilnih rok CP 60 na strani ohišja, brez dodatnih prilagoditev.



## Features

Št. Modela	CP 6212.065
Opis izdelka	Novi, po višini nastavljivi nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti na steno neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 brez nadaljnega prilagajanja, na stranski del ohišja pa na sistem nosilnih rok CP 60 ali CP 120, odvisno od modela.
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"><li>Nosilna roka za varno pritrditev v katerem koli položaju</li><li>Natančna nastavitve viseče obremenitve z nastavitvenim vijakom na sprednji strani nosilnega profila</li><li>Dostop do nastavitvenega vijaka je mogoč brez razstavljanja komponent</li><li>Velika kabelska polica in napeljava kablov na vrtljivih mestih za varnost</li><li>Snemljiv pokrov za enostaven vhod kabla</li><li>Kot nagiba nameščenega ohišja je enak v vseh višinskih položajih</li><li>Kabli s priključki, kot sta DVI, VGA, se enostavno vstavijo</li><li>Širok razpon teže od 4 do 60 kg s tremi sistemi. (Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.)</li></ul>

# Features

Tehnični podatki	Kabelska polica: 36 x 11 mm (Š x V), maks. priključna uvodnica: 41 x 17 mm (Š x V) Boljša ergonomija z območjem nastavitve 990 mm (± 495 mm)
Aplikacije	Za visoke in nizke uporabnike Za sedeče in stoječe delo
Material	Spojni deli: lito aluminijasto Meh: plastika
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	1.100 mm
Connection options enclosure	CP60
Connection options wall / machine	CP 120
Opomba	Pri kombinaciji z višinsko nastavljivim nosilnim profilom upoštevajte: pri uporabi vmesnega tečaja je treba višinsko nastavljiv nosilni profil vedno uporabljati v vodoravnem položaju, ki je najbližje ohišju krmilnika.
Mere	Dolžina: 1.100 mm
Nosilnost	4 kg...15 kg
Opomba za model št.	Največji presek za vhod kablov 41 x 17 mm Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	15,2 kg
Bruto teža	16 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis izdelka	CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm