


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.540 Priključna plošča

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.540 - Priključna plošča z ojačitveno ploščo

Za enostavno namestitev nadzorne plošče na nosilno roko ali podstavek.

## Features

Št. Modela	CP 6212.540
Zasnova	Za montažo Comfort Panel od širine sprednje plošče 247 mm in globine vgradnje 152 mm Optipanel od širine sprednje plošče 220 mm in globine vgradnje 150 mm Jeklana pločevina od globine vgradnje 135 mm Za montažo na komponente sistema nosilnih rok Priključek CP 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Sponka CP 60/120/180 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Kotna sponka 90°, sistem 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 Nagibni adapter 10°, sistem 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, CP 6206.400 Nagibni adapter ±45°, sistem 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, CP 6206.420
Prednosti	Za enostavno namestitev nadzorne plošče na nosilno roko ali podstavek Več prostora za vhod kablov
Material	Priključna plošča: lito aluminijasto Ojačitvena plošča: jeklana pločevina, 6 mm
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ojačitvena plošča Tesnila Sestavni deli
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,3 kg
Bruto teža	1,604 kg

# Features

---

Carinska tarifna številka	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis izdelka	CP Connection plates, with reinforced plate CP 120/60, for support arm connection Ø 130 mm

# Approvals

---

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------