


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.780 Stenski tečaj CP 120

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.780 - Stenski tečaj CP 120 Vodoravni izhod, brez višinskega zamika

Za vrtljivo pritrditev nosilne roke na navpične površine.

Features

Št. Modela	CP 6212.780
Opis izdelka	Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične površine.
Material	Stenski tečaj: lito jeklo Meh: plastika
Barva	Stenski tečaj: RAL 7035 Meh: RAL 7024
Obseg dobave	Oddelek za meh Vijaki za omejevanje območja vrtenja Nastavitveni vijaki Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila Tesnila
Vrtenje/nagibanje	Yes
Rotation angle/swivel area	približno 180° Nastavljivo z dvema jeklenima perforiranimi ploščama z določenimi omejitvami
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	8 kg
Bruto teža	8,32 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	31,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Features

Opis izdelka

CP Wall-mounted hinge CP 120, outlet horizontal, without height offset

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration