


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.740

## Stenski tečaj CP 180

State: 15.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.740 - Stenski tečaj CP 180 Vodoravni izhod

Za vrtljivo montažo nosilne roke na navpične površine.

## Features

Št. Modela	CP 6218.740
Opis izdelka	Za vrtljivo pritrnitev sistema nosilnih rok na navpične površine.
Material	Stenski tečaj: lito jeklo Meh: plastika
Barva	Stenski tečaj: RAL 7035 Meh: RAL 7024
Obseg dobave	Tesnila Oddelek za meh Vijaki za omejevanje območja vrtenja Nastavitveni vijaki Samorezni vijaki za pritrnitev podpornega profila
Vrtenje/nagibanje	Yes
Rotation angle/swivel area	približno 180° Nastavljivo z dvema jeklenima perforiranimi ploščama z določenimi omejitvami
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	12,958 kg
Bruto teža	13,64 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis izdelka	CP Wall-mounted hinge CP 180, outlet horizontal

# Approvals

---

Explanations

Manufacturer's declaration