

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.450

Krmilno ohišje AX z ročaji

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.450 - Krmilno ohišje AX z ročaji

Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, so primerna za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje s sprednje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za obdelavo, razred zaščite IP 55.



Features

Št. Modela	AX 6315.450
Zasnova	Priključek nosilne roke Ø 130 mm
Opis izdelka	Krmilno ohišje z ročaji na osnovi AX, jeklena pločevina, z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm, primernim za sistem nosilnih rok CP 60/120/180, dostop za servisiranje s sprednje strani, aluminijasta sprednja plošča, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za nadaljnjo obdelavo, razred zaščite IP 55.
Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Sprednja plošča: aluminij Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Ročaj: naravno eloksirano Sprednja plošča: naravno eloksirano
General colour	RAL 7035

Features

Barva	Ohišje in vrata: RAL 7035 Ročaj: naravno eloksirano Sprednja plošča: naravno eloksirano Pokrovčki: podobno RAL 7024
Obseg dobave	Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo Stranski ročaji s pokrovčki Integriran nosilec za notranjo montažo s sistemskimi luknjami Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom
Mere	Širina: 500 mm Višina: 500 mm Globina: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Zasnova	Servicing access from the front
IK koda	IK08
Opomba	Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan Sistemi zaklepanja za dostop za servisiranje od zadaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati z mini udobnim ročajem AX, 27 mm vložki ključavnic, tip A Sistemi zaklepanja za servisni dostop od spredaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati za 27 mm vložke ključavnice tipa A
Osnovni material	Sheet steel
Opomba za model št.	Ujemajoča se montažna plošča 5051.375 z vrečko za pošiljanje 5051.300
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	13 kg
Bruto teža	13,2 kg

Features

PCF na paket (od zibelke do vrat)	59,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	AX Operating housing with handle strips, WHD: 500x500x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK