

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6321.050

# Krmilno ohišje AX za namizni TFT zaslon do 24"

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6321.050 - Krmilno ohišje AX za namizni TFT zaslon do 24"

Ohišje za namizne TFT zaslone do 24" na osnovi AX, jeklena pločevina, z integriranim priključkom VESA 75/100. Učinkovita in privlačna zaščita za standardne namizne TFT zaslone do 24" v formatih 16:9/16:10. Visoka stopnja zaščite IP 65.



## Features

Št. Modela	AX 6321.050
Opis izdelka	Za namestitev standardnih namiznih TFT zaslonov z diagonalo zaslona do 24" v razmerju stranic 16:9/16:10.
Material	Ohišje: jeklena pločevina Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Ročaji: aluminij Pokrovčki: plastika Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo TFT nosilec: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Ročaj: naravno eloksirano
General colour	RAL 7035
Barva	Ohišje in vrata: RAL 7035 Ročaj: naravno eloksirano Pokrovčki: podobno RAL 7024

# Features

Obseg dobave	Ohišje z vrati, izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm Nadzorno okno Nosilec za namizni TFT zaslon z lokatorjem VESA 75/100 Stranski ročaji in pokrovčki Zadnja vrata z desnim tečajem Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom Integriran nosilec za notranjo montažo s sistemskimi luknjami
Mere	Širina: 650 mm Višina: 450 mm Globina: 155 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Število ključavnic	2
IK koda	IK08
Opomba	Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan Sistemi zaklepanja za dostop za servisiranje od zadaj: vložek ključavnice je mogoče zamenjati z mini udobnim ročajem AX, 27 mm vložki ključavnic, tip A
Osnovni material	Sheet steel
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 2 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	15,66 kg
Bruto teža	15,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

## Features

---

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	AX Operating housing, for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, sheet steel, aluminium handle strips

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity