

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6340.100 Kompaktna plošča

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.100 - Kompaktna plošča

Elegantna nadzorna plošča iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Idealna za majhne nadzorne plošče. Vsestranska notranja vgradnja.



## Features

Št. Modela	CP 6340.100
Zasnova	S priključkom za nosilno roko 90 x 71 mm za CP 40, jeklo
Opis izdelka	Za majhne krmilne enote, ki so nameščene v sprednjih ploščah. Sprednja plošča se vstavi od zadaj in pritrdi od znotraj z vijajnimi sponkami. Na voljo so sprednje plošče po meri z debelino materiala od 2 do 6 mm. Zadnja plošča se lahko pritrdi na levo ali desno stran. Strešno ogrodje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP 40, jeklo.
Material	Strešni plošča, spodnja plošča: tlačno liti cink Zadnja plošča: aluminij Stranski deli: ekstrudiran aluminijast profil Pokrov vijaka: plastika
Površinska obdelava	Strešna plošča, spodnja plošča, stranski deli: prašno barvano Zadnja plošča: naravno eloksirano
Barva	RAL 7024

# Features

Obseg dobave	Strešna plošča Spodnja plošča Zadnja plošča Stranski deli Pokrov vijaka Tesnilo in vijačna sponka
Mere	Širina: 241 mm Višina: 388 mm Globina: 87 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Za širino sprednje plošče	178 mm
Za prilagoditev višini sprednje plošče	350 mm
Zasnova	Servicing access from the rear
Osnovni material	Aluminium
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	3,62 kg
Bruto teža	4,667 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	CP Compact Panel, WHD: 241x388x87 mm, aluminum, for front panel WH 178x350 mm

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---