

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.400 Kompaktna plošča

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.400 - Kompaktna plošča

Elegantna nadzorna plošča iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Idealna za majhne nadzorne plošče. Vsestranska notranja vgradnja.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | CP 6340.400 |
| Zasnova | S priključkom za nosilno roko 90 x 71 mm za CP 40, jeklo |
| Opis izdelka | Za majhne krmilne enote, ki so nameščene v sprednjih ploščah. Sprednja plošča se vstavi od zadaj in pritrdi od znotraj z vijajnimi sponkami. Na voljo so sprednje plošče po meri z debelino materiala od 2 do 6 mm. Zadnja plošča se lahko pritrdi na levo ali desno stran. Strešno ogrodje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP 40, jeklo. |
| Material | Strešni plošča, spodnja plošča: tlačno liti cink Zadnja plošča: aluminij Stranski deli: ekstrudiran aluminijast profil Pokrov vijaka: plastika |
| Površinska obdelava | Strešna plošča, spodnja plošča, stranski deli: prašno barvano Zadnja plošča: naravno eloksirano |
| Barva | RAL 7024 |

Features

| | |
|--|--|
| Obseg dobave | Strešna plošča Spodnja plošča Zadnja plošča Stranski deli Pokrov vijaka Tesnilo in vijačna sponka |
| Mere | Širina: 315 mm Višina: 388 mm Globina: 87 mm |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Za širino sprednje plošče | 252 mm |
| Za prilagoditev višini sprednje plošče | 350 mm |
| Zasnova | Servicing access from the rear |
| Osnovni material | Aluminium |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 4,15 kg |
| Bruto teža | 5,56 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Opis izdelka | CP Compact Panel, WHD: 315x388x87 mm, aluminum, for front panel WH 252x350 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |
|--------------|---|