


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Vgrajena tipkovnica 19"/4 U

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Vgrajena tipkovnica 19"/4 U z vgrajeno sledilno ploščico

Vgrajen zaslon na dotik pomeni, da namestitev dodatne miške z ustreznim razredom zaščite ni več potrebna, prav tako pa se zmanjša tudi potreba po kabljih.



Features

| | |
|--------------|---|
| Št. Modela | SM 6446.030 |
| Opis izdelka | Vgrajena sledilna ploščica odpravlja potrebo po ločeni miški z IP zaščito, s čimer se zmanjša potrebo po kabljih. Tipke s kratkim hodom so zaradi dvignjenih robov enostavno prepoznavne, za upravljanje je potreben minimalen napor in imajo dober pozitivni odziv tipk. |
| Prednosti | Ločena številska tipkovnica omogoča hiter vnos parametrov Zatesnjena, površinska obdelava z možnostjo čiščenja Visoka stopnja mehanske in kemične odpornosti v skladu z DIN 42 115. |
| Material | Sprednja plošča: aluminij |
| Obseg dobave | USB priključni kabel, dolžina 1,8 m Tesnilo Šablona za vrtanje Montažni deli za površine |
| Mere | Širina: 482,6 mm Višina: 177 mm Globina: 30 mm |
| Number keys | 2,6 N |
| Number keys | 0,3 mm |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Vmesniki | 1 x USB |
| Number keys | 105 |
| Postavitev | German |
| Resolution capacitive touchpad | 40 pixels/mm |
| Lifetime | 3 milijone preklopnih ciklov |
| Mere | Navoj: M5 Dolžina navoja: 20 mm |
| Delovno temperaturno območje | -40 °C...90 °C |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 65 (at the front, sealed) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 1,44 kg |
| Bruto teža | 1,82 kg |
| Carinska tarifna številka | 84716060 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Opis izdelka | SM Built-in keyboard 19"/4 U, WHD: 482,6x177x30 mm, Installation depth: 23 mm, german, With integral touchpad |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
|--------------|---------------------------|