

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.010 TFT zaslón

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.010 - TFT zaslon

Možnosti vgradnje plošč in nadzornih plošč.

Features

Št. Modela	SM 6450.010
Zasnova	brez zaslona na dotik
Opis izdelka	Možnost namestitve za površine in krmilna ohišja.
Prednosti	Visokokakovostna industrijska zasnova Zmanjšana montažna dela zaradi integriranega sprednjega okvirja Dodatno prezračevanje ni potrebno Zelo majhna globina namestitve (45 mm)
Material	Sprednji okvir: aluminij
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Tesnilo Šestkotne matice (za vgradnjo v površine) VGA kabel Navojni vijak M5, za zadnjo montažo Različice z zaslonom na dotik z dodatno integriranim priključnim kablom in CD-ROM pogonom Z zaslonom iz varnostnega stekla z antirefleksnim premazom.
Mere	Širina: 430 mm Višina: 343 mm
Vmesniki	VGA (D-Sub HD 15-pole) DVI-D
Delovno temperaturno območje	0 °C...50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 °C...85 °C
Svetlost zaslona	400 cd/m ²
Kontrastno razmerje	700 : 1
Diagonala	15"

Features

Čas delovanja	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Gumbi za upravljanje na zadnji strani
Reading angle left/right	80 °
Ločljivost zaslona	1024 x 768 pixels
Poraba energije Pel	Z DC: 15 W
H sinhronizacija (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
V-sinhronizacija (min./maks.)	60 - 75 Hz
Število barv	16,7
Ločljivost krmilnika	VGA SVGA XGA
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	6,4 kg
Bruto teža	6,52 kg
Carinska tarifna številka	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Opis izdelka	SM TFT monitor, 15"

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------