

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Ohišje nadzorne plošče z vrati

State: 15.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Ohišje nadzorne plošče z vrati Nerjavno jeklo

Ohišje za nadzorno ploščo z vrati iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), z ročaji iz plastike, odobrenimi za uporabo z živili. Možnost kombiniranja s sistemom nosilnih rok CP40 iz nerjavnega jekla.



Features

Št. Modela	CP 6536.010
Zasnova	S priključkom za nosilno roko CP 40, nerjavno jeklo
Material	Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) Ročaji: plastika, odobrena za uporabo z živili, modra barva
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
General colour	Stainless steel
Barva	Ročaji: podobno RAL 5002
Obseg dobave	Popolnoma zaprto ohišje Izrez in ojačitev za sistem nosilnih rok CP 40 iz nerjavnega jekla Pritrdilni element z vodilno ploščo Vrata s tesnilnim okvirjem in stranskimi ročaji Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere	Širina: 400 mm Višina: 300 mm Globina: 150 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66

Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Opomba	Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja 3 mm ključavnice z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Opomba za model št.	Ustrezna montažna plošča 5050.430 z vrečko za pošiljanje 5050.507
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	7,125 kg
Bruto teža	7,44 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	CP Command panel housing with door, WHD: 400x300x150 mm, Stainless steel 1.4301

Approvals

Approvals	UL
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration