

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

Nadzorna plošča na osnovi AE, z ročaji

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - Nadzorna plošča na osnovi AE, z ročaji

Sheet steel enclosure with triple surface treatment provides optimum protection against corrosion. Aluminium front panel, easily dismantled for machining. Fast and safe servicing access from the front and rear.

Features

Št. Modela	CP 6540.200
Material	Ohišje in vrata: jeklena pločevina Ročaji: aluminij Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Ročaji: prašno barvano
Barva	Ohišje in vrata: RAL 7035 Ročaji in pokrovčki: RAL 7030
Obseg dobave	Ohišje z izrezom in ojačitvijo za sistem nosilnih rok CP-L, Ø 130 mm Montažni kotniki, točkovno varjeni na straneh Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo Stranski ročaji s pokrovčki Zadnja vrata z desnim tečajem Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom
Mere	Širina: 300 mm Višina: 200 mm Globina: 155 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Opomba	Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja
Osnovni material	Aluminium
Opomba za model št.	Priključek nosilne roke in tečaj vrat na spodnjem delu.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,53 kg

Features

Bruto teža	4,73 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL
-----------	----