

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6681.000 Premium Panel

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6681.000 - Premium Panel Nerjavno jeklo

Premium Panel plošča iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), odporna na visokotlačno čiščenje.



## Features

Št. Modela	CP 6681.000
Zasnova	S priključkom za nosilno roko CP 40, nerjavno jeklo
Prednosti	Odporno na čiščenje z visokim tlakom: tesnilo je nameščeno med dvema površinama in je optimalno zatesnjeno z vijačnim spojem. Primerno za uporabo v čistih prostorih: pritrditev z vijaki za izpolnjevanje visokih standardov v živilski industriji. Z notranjimi plastičnimi pokroveci ali zunanji šestkotnimi vijaki.
Material	Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Mere	Širina: 530 mm Višina: 360 mm Globina: 120 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 66 IP X9
Za namestitev priključka nosilne roke	Top or bottom (by rotating the enclosure)
Cleanroom class	Air purity class 1 to DIN EN ISO 14 644-1
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).

# Features

---

Neto teža	8,835 kg
Bruto teža	9,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	35,41
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	CP Premium Panel IP 69K, WHD: 530x360x120 mm, Stainless steel 1.4301, To fit panels WH 482.6x310 mm, Installation depth 115 mm

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration
--------------	--