

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6702.600 Podstavki

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6702.600 - Podstavki

Podstavki TopConsole so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah in zagotavljajo osnovo za vsako rešitev TopConsole. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Features

Št. Modela	TP 6702.600
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Odprto ohišje na vrhu Vrata ali dvojna vrata z zaklepom (z globino 400 mm spredaj, z globino 500 mm spredaj in zadaj) Montažna plošča Kabelske uvodnice
Mere montažne plošče (Š x V)	1.099 mm x 625 mm
Število vrat	2
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 675 mm Globina: 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Opomba	Pozicionirni drsnik VX 5051.172 se lahko uporablja kot montažni pripomoček za podnožje/podstavek VX sistema v novi izvedbi
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	58 kg

Features

Bruto teža	60,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x400 mm, Sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK