

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6703.600

## Podstavki

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6703.600 - Podstavki

Podstavki TopConsole so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah in zagotavljajo osnovo za vsako rešitev TopConsole. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

## Features

Št. Modela	TP 6703.600
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Odprto ohišje na vrhu Vrata ali dvojna vrata z zaklepom (z globino 400 mm spredaj, z globino 500 mm spredaj in zadaj) Montažna plošča Kabelske uvodnice
Mere montažne plošče (Š x V)	1.499 mm x 625 mm
Število vrat	2
Mere	Širina: 1.600 mm Višina: 675 mm Globina: 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Opomba	Pozicionirni drsnik VX 5051.172 se lahko uporablja kot montažni pripomoček za podnožje/podstavek VX sistema v novi izvedbi
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	75 kg

# Features

---

Bruto teža	80 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK