

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6707.600

Podstavki

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6707.600 - Podstavki

Podstavki TopConsole so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah in zagotavljajo osnovo za vsako rešitev TopConsole. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Features

Št. Modela	TP 6707.600
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Odprto ohišje na vrhu Vrata ali dvojna vrata z zaklepom (z globino 400 mm spredaj, z globino 500 mm spredaj in zadaj) Montažna plošča Kabelske uvodnice
Mere montažne plošče (Š x V)	1.499 mm x 571 mm
Število vrat	2
Mere	Širina: 1.600 mm Višina: 675 mm Globina: 500 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Opomba	Montažna plošča, nastavljiva globina na vzorcu z razmikom 25 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	85 kg
Bruto teža	90 kg

Features

Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x500 mm, Sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK