

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6712.000

CX namizna enota

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6712.000 - CX namizna enota

Štiri širine ustvarjajo most do dvo- ali tridelnega sestava konzolnega sistema CX.



Features

Št. Modela	CX 6712.000
Zasnova	Del za mizo
Opis izdelka	Štiri širine predstavljajo most za tridelno postavitve sistema CX.
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Konzolni pokrov: jeklena pločevina 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni Odprtina za napeljavo kablov v dno ohišja Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere	Širina: 1.200 mm Globina: 745 mm
Višina, spredaj	130 mm
Višina zadaj	200 mm

Features

Število vrat	2
IK koda	IK10
Opomba	Za zatesnitev namizne enote je potrebna pokrivna plošča Za sestavo dvodelne konzole sta potrebna podstavek in pokrivna plošča za namizno enoto Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna podstavek in namizna enota
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 1.200 mm
Število ključavnic	3
Različica ključavnice	Ključavnica
Vložek ključavnice	3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 3 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	36 kg
Bruto teža	36,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX console system, desk unit, W: 1200 mm

Approvals

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity
