


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000

CX namizna enota

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - CX namizna enota

Štiri širine ustvarjajo most do dvo- ali tridelnega sestava konzolnega sistema CX.



Features

Št. Modela	CX 6713.000
Zasnova	Del za mizo
Opis izdelka	Štiri širine predstavljajo most za tridelno postavitve sistema CX.
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Konzolni pokrov: jeklena pločevina 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni Odprtina za napeljavo kablov v dno ohišja Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica Ohišje Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova Odprto podnožje za individualen vhod kablov
Mere	Širina: 1.600 mm Globina: 745 mm

Features

Višina, spredaj	130 mm
Višina zadaj	200 mm
IK koda	IK10
Opomba	Za zatesnitev namizne enote je potrebna pokrivna plošča Za sestavo dvodelne konzole sta potrebna podstavek in pokrivna plošča za namizno enoto Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna podstavek in namizna enota
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 1.600 mm
Število ključavnic	3
Različica ključavnice	Ključavnica
Vložek ključavnice	3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 3 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	46 kg
Bruto teža	47 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX console system, desk unit, W: 1600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity
