


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6720.000

## CX konzola

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6720.000 - CX konzola

Štiri širine ustvarjajo idealne pogoje za individualno spremljanje in tridelno sestavo konzolnega sistema CX.



## Features

Št. Modela	CX 6720.000
Zasnova	Konzola
Opis izdelka	Štiri širine ponujajo najboljše pogoje za individualno spremljanje in tridelno postavitve konzolnega sistema CX.
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova Odprto podnožje za individualen vhod kablov Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere	Širina: 600 mm Višina: 515 mm
Globina (zgoraj)	125 mm
Globina (spodaj)	245 mm
IK koda	IK10
Opomba	Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in podstavek

# Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 600 mm Višina: 515 mm Globina (zgoraj): 125 mm Globina (spodaj): 245 mm
Število ključavnic	2
Različica ključavnice	Ključavnica
Vložek ključavnice	3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 2 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	15 kg
Bruto teža	16,8 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX console system, console for 3-part assembly, W: 600 mm, sheet steel

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity