

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6721.000

CX konzola

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6721.000 - CX konzola

Štiri širine ustvarjajo idealne pogoje za individualno spremljanje in tridelno sestavo konzolnega sistema CX.



Features

Št. Modela	CX 6721.000
Zasnova	Konzola
Opis izdelka	Štiri širine ponujajo najboljše pogoje za individualno spremljanje in tridelno postavitve konzolnega sistema CX.
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova Odprto podnožje za individualen vhod kablov Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere	Širina: 800 mm Višina: 515 mm
Globina (zgoraj)	125 mm
Globina (spodaj)	245 mm
IK koda	IK10
Opomba	Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in podstavek

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 800 mm Višina: 515 mm Globina (zgoraj): 125 mm Globina (spodaj): 245 mm
Število ključavnic	2
Različica ključavnice	Ključavnica
Vložek ključavnice	3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 2 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	18 kg
Bruto teža	20,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX console system, console for 3-part assembly, W: 800 mm, sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity