

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6723.000

CX konzola

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6723.000 - CX konzola

Štiri širine ustvarjajo idealne pogoje za individualno spremljanje in tridelno sestavo konzolnega sistema CX.



Features

| | |
|---------------------|---|
| Št. Modela | CX 6723.000 |
| Zasnova | Konzola |
| Opis izdelka | Štiri širine ponujajo najboljše pogoje za individualno spremljanje in tridelno postavitev konzolnega sistema CX. |
| Material | Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu |
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Ohišje Pokrov s tečaji spodaj, vključno z držalom pokrova Odprto podnožje za individualen vhod kablov Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica |
| Mere | Širina: 1.600 mm Višina: 515 mm |
| Globina (zgoraj) | 125 mm |
| Globina (spodaj) | 245 mm |
| IK koda | IK10 |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Opomba | Za 3-delno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in podstavek |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Mere | Širina: 1.600 mm Višina: 515 mm Globina (zgoraj): 125 mm Globina (spodaj): 245 mm |
| Število ključavnic | 3 |
| Različica ključavnice | Ključavnica |
| Vložek ključavnice | 3 mm dvojni nastavek |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 3 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 39 kg |
| Bruto teža | 40 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Opis izdelka | CX console system, console for 3-part assembly, W: 1600 mm, sheet steel |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Approvals

Explanations

Declaration of conformity