

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6746.000

## CX enodelna konzola

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6746.000 - CX enodelna konzola

Enodelna konzola za upravljanje in nadzor, z veliko montažno ploščo in visoko stopnjo zaščite IP 55, na voljo v štirih različnih širinah.



## Features

Št. Modela	CX 6746.000
Zasnova	Enodelne konzole
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava	Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje, zaprta zadnja stran in stranice Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja Montažna plošča Pokrov z odmičnimi ključavnicami, tečaji na zadnji strani, 2 zaporni palici z avtomatskim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno na desni. Plošča z uvodnicami Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere	Širina: 600 mm Višina: 970 mm Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	520 mm x 900 mm
Globina (zgoraj)	495 mm

# Features

Globina (spodaj)	400 mm
Število vrat	1
IK koda	IK10
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 600 mm Višina: 970 mm Globina (zgoraj): 495 mm Globina (spodaj): 400 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	45 kg
Bruto teža	48,875 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX one-piece console, WxHxD: 600x970x400 mm, sheet steel

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity