



TP 6748.600

Enodelne konzole TP

State: 9.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6748.600 - Enodelne konzole TP

Enodelna konzola za upravljanje in nadzor, z veliko montažno ploščo in visoko stopnjo zaščite IP 55, na voljo v štirih različnih širinah. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.

Features

Št. Modela	TP 6748.600
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Pokrov vrat in konzole: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje, pokrov in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Ohišje, zaprta zadnja stran in stranice Vrata ali dvojna vrata spredaj, z zaklepom Montažna plošča Pokrov s tečaji na zadnji strani, 2 držala za vrata s samodejnim zaklepanjem. Samodejno odklepanje na levi, ročno odklepanje na desni Kabelske uvodnice
Mere	Širina: 800 mm Višina: 975 mm Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	730 mm x 900 mm
Globina (zgoraj)	500 mm
Globina (spodaj)	400 mm
Število vrat	1
IK koda	IK08
Opomba	Pozicionirni drsnik VX 5051.172 se lahko uporablja kot montažni pripomoček za podnožje/podstavek VX sistema v novi izvedbi

Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Mere	Širina: 800 mm Višina: 975 mm Globina (zgoraj): 500 mm Globina (spodaj): 400 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	62,5 kg
Bruto teža	63,7 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	TP one-piece console, WHD1: 800x975x400/D2: 500 mm, sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK