

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.730

# Industrijske delovne postaje

State: 6.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.730 - Industrijske delovne postaje

Osnovno ohišje na osnovi VX SE za industrijske delovne postaje.



## Features

Št. Modela	IW 6900.730
Zasnova	Predal za tipkovnico in miško, okrasna vrata, zadnja vrata
Material	Ohišje, predal za tipkovnico in miško, okrasna vrata, zadnja vrata: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva
Barva	Dekorativne obrobe: RAL 7015
Obseg dobave	Ohišje zatesnjeno na straneh Tridelne plošče z uvodnicami Nivelirne noge Predal za tipkovnico in miško, okrasna vrata, zadnja vrata
Depth with drawer section	890 mm
Mere	Širina: 600 mm Višina: 900 mm Globina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 54
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	64 kg

# Features

Bruto teža	66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Opis izdelka	IW Industrial Workstation, enclosure width x height x depth: 600x900x600 mm, with for drawer section for keyboard and mouse, designer door at the front, rear door

# Approvals

Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity