

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

**Pritrditev ohišja, nagibna, zgornja
montaža**

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.670 - Pritrditev ohišja, nagibna, zgornja montaža

For mounting on IW worktops or other surfaces.



Features

Št. Modela	IW 6902.670
Aplikacije	Za montažo na: delovno površino IW, pripravljeno za pritrditev ohišja, površine, priključek/sponka ohišja CP-L pravokotna 120 x 65 mm, priključek/sponka ohišja CP 40 (lahko se uporablja tudi kot nagibni adapter +100°/-60° za CP 40) Za ohišja do 20 kg s priključkom za nosilno roko: CP-40, CP-L pravokotna 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standard 75
Material	Jeklena pločevina Meh: plastika
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 7024
Obseg dobave	Sestavni deli
Tilt angle note	'+100°/-60°, nastavljivo v korakih po 7,2° z vpenjalno ročico in se lahko omeji na +100°/-15° z uporabo priloženega omejevalnega vijaka.'
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,72 kg
Bruto teža	0,928 kg

Features

Carinska tarifna številka	73182900
---------------------------	----------

ECLASS 8.0	27189263
------------	----------