


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.088

Montažne enote CMC III

State: 13.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.088 - Montažne enote CMC III

Za namestitev CMC III komponent.



Features

Št. Modela	DK 7030.088
Zasnova	Za krmilne enote PU, PU Compact, enoto CMC III CAN vodila in napajalnik CMC III.
Opis izdelka	Glede na različico lahko montažna enota sprejme 1 ali 3 procesne enote/senzorske enote itd. 482,6 mm (19") različica lahko sprejme 3 enote. Različica z okvirjem lahko sprejme 1 enoto.
Prednosti	Protipožarna zaščita: samougasljivo po UL 94 HB
Aplikacije	Namestitev komponent CMC III.
Način delovanja	Procesna enota CMC III Kompaktna procesna enota CMC III Nadzorna enota CMC III CMC III napajalni paket Enota CMC III LTE Krmilni modul vrat CMC III
Material	Plastika
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Montažna enota 1 U 2 polnilna pokrova Sestavni deli

Features

Število lokacij	3
Možnosti namestitve	482.6 mm (19") level
Opomba	Za namestitev CMC III enot v omrežna in strežniška ohišja Za namestitev do treh ohišij CMC III in za montažo na 482,6 mm (19") profil.
Mere	Širina: 482,6 mm Globina: 141 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,423 kg
Bruto teža	0,539 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	39269097
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	DK CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")