

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III spletni udobni ročaj VX

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III spletni udoben ročaj VX s funkcijo glavnega ključa za VX, VX IT

Udoben ročaj s spletno povezavo s funkcijo glavnega ključa



Features

Št. Modela	IT 7030.611
Opis izdelka	Za zaklepanje vrat, nadzor ročajev in prikaz stanja. Odpre se lahko neposredno z napajalno napetostjo 24 V DC ali pa se prek nadzora dostopa CMC III priključi na vmesnik CMC III ali IoT.
Prednosti	Daljinsko upravljanje in širok nabor funkcij za avtomatiziran nadzor dostopa s povezavo z vmesnikom CMC III ali IoT, npr. aktivacija prek opcijske kodne ključavnice ali čitalnika transponderjev Optični LED prikaz stanja ročaja ali nadrejenega sistema CMC III v ohišju Individualna aktivacija in izbira barv sta nastavljivi prek CMC III ali IoT vmesnika Pripravljeno za uporabo 40 mm polcilindra po DIN 18 252
Material	Tlačno liti cink Plastika
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Udoben ročaj za profilni polcilinder Priključni kabel RJ12, 2,9 m Adapter za ročaj za aluminijasta steklena vrata VX IT in aluminijasta pločevinasta vrata VX IT, prezračevana (tečaj vrat desno/levo) Sestavni deli

Features

Z DC	0,06 A
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)	2
Št. sodelujočih PU (maks.)	16
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 p. za napajanje s PoE
Mere	Širina: 41 mm Višina: 386 mm Globina: 42 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,02 kg
Bruto teža	1,039 kg
Carinska tarifna številka	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	CMC III Online comforthandle VX, RAL9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity